

**HOLEX****Linjapihdit vanadiiniä, kirkkaat, Kokonaispituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	703000 200
GTIN	4045197282576
Tuoteluokka	72B

**Kuvaus****Malli:**

Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle.

Pihdit kiiltävät, muovipäällysteiset kahvat.

**Standardi:**

**DIN ISO 5746**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

**Tekninen kuvaus**

Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Kokonaispituus	200 mm
Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus	sisäpuolinen hammastus
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC), muottiintaottu pihtirunko.
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kiiltävä

kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit