

Garant**Linjapihdit, kromatut VDE-eristys, Kokonaispituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	701710 200
GTIN	4045197501431
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Kromivanadiiniteräs. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle. **Työskentelyyn jännitteen ollessa korkeintaan 1000 V standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

Standardi:**DIN ISO 5746****Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	200 mm
Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus	VDE 1000 V
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus	hammastetut
Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kromattu
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit