

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 4/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268717 4/S4
GTIN	4045197923714
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
Kiinnityspituus L ₂	3,58 mm
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Ulkonema L ₁	12 mm
Terän koko	4 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	4,57 mm
Keskisiirto L ₃	2,41 mm
Kokonaispituus L	65 mm
ISO-koodi pidin	A04X SCLDR/LS4
Asetuskulma κ	97 astetta
varren Ø D _s	4 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200