

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 6/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268717 6/S4
GTIN	4045197923738
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Asetuskulma κ	95 astetta
ISO-koodi pidin	A06X SCLDR/LS4
Kiinnityspituus L ₂	5,54 mm
Kokonaispituus L	65 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
Keskisiirto L ₃	3,73 mm
Terän koko	4 mm
Ulkonema L ₁	18 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	6,92 mm
varren Ø D _s	6 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200