

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 4/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268718 4/S4
GTIN	4045197923752
Tuoteluokka	21V

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	A04X SCLDR/LS4
Ulkonema L <sub>1</sub>	12 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	2,41 mm
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	4,57 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	3,58 mm
Asetuskulma κ	97 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
Terän koko	4 mm
Kokonaispituus L	65 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200