

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 5/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268718 5/S4
GTIN	4045197923769
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Ulkonema L ₁	15 mm
Terän koko	4 mm
Keskisiirto L ₃	2,95 mm
Kiinnityspituus L ₂	4,6 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
ISO-koodi pidin	A05X SCLDR/LS4
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	5,78 mm
Kokonaispituus L	65 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	5 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200