

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 8/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
ISO-koodi pidin	A08X SCLDR/LS4
Kiinnityspituus L ₂	7,49 mm
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Asetuskulma κ	95 astetta
Ulkonema L ₁	24 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	9,05 mm
Keskisiirto L ₃	4,7 mm
Terän koko	4 mm
Kokonaispituus L	76 mm
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200