

**Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 26,5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 116320 26,5   |
| GTIN         | 4045197029775 |
| Tuoteluokka  | 12C           |

**Kuvaus****Malli:**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut**.

**Suositus:**

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöistä.

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

**Tekninen kuvaus**

|   |                |
|---|----------------|
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>   | 0,25 mm/kierr, |
| Terien lkm Z                                  | 2              |
| Nimellis-Ø D <sub>c</sub>                     | 26,5 mm        |
| Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>             | 165 mm         |
| Toleranssi, nimellis-Ø                        | h8             |
| Kokonaispituus L                              | 286 mm         |
| Morsekartio MK koko                           | 3              |
| Standardi                                     | DIN 345        |
| suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub> | 125,3 mm       |
| Kärkikulma                                    | 118 astetta    |
| Varsi   | Morsekartio    |
| Pinnoitus                                     | pinnoittamaton |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Lastuava aine | HSS           |
| tyyppi        | N             |
| Nousukulma    | 20-30 astetta |
| Sisäjähdytys  | ei            |
| Värirenkas    | ilman         |
| Tuotetyyppi   | Kierukkapora  |

### Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 40 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 30 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 25 m/min       | P         |
| GG(G)                         | sopii rajoituksin | 25 m/min       | K         |
| Öljy                          | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                | soveltuu          |                |           |