

Garant**Jakoavainpää, tyyppi-aukeama: 2-30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657850 2-30
GTIN	4045197592293
Tuoteluokka	61E

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitanta = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa. Erittäin monipuolinen käyttö säädettävän aukonleveyden ansiosta.

Huom:

Momenttiavaimen pistomitta on korjattava (muuttunut säätöarvo).

Etu:

Kun aukon leveyttä muutetaan, **ei pistomittaa tarvitse mukauttaa.**

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

l_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Tekninen kuvaus

Leveys b	71,8 mm
Vaihtovarsi	14×18 mm
Korkeus h	16,9 mm
Leukaväli	3/16 – 1.3/16 tuuma
Leukaväli	5 - 30 mm
Pistomitta S	74,4 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Tuotetyyppi	Kiintoavainpää