



## Linjapihdit, kromatut VDE-kastoeristys, Kokonaispituus: 180mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	701735 180
GTIN	4003773015314
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Erikoistyökaluteräs, tartuntaleuat hammastettu. **Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V. Terät lisäksi induktiokarkaistu (n. 60 HRC).

Pihdit kromattu, muovipäällysteiset kahvat, **kastoeristetyt**.

#### Standardi:

**DIN ISO 5746.**

### Tekninen kuvaus

Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,2 mm
Kokonaispituus	180 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - Ø enint.	3,4 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5746
Kahva	kastoeristetyt
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	kromattu
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit

