



Kiintoavainpää, tyyppi-Avainkoko: 1-17mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 657800 1-17 |
| GTIN | 4018754033898 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Avainkoko | 17 mm |
| Vaihtovarsi | 9×12 mm |
| Korkeus h | 8,5 mm |
| Leveys b | 38 mm |
| Sarja | 731/10 |
| Pistomitta S | 17,5 mm |
| Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää |
| Raaka-aine | kromiterässeosta |
| Pinta | kromattu (hilseilemätön) |
| Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |