



## Vesipumppu-urapihdit, kromatut, Kokonaispituus: 125 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	705000 125
GTIN	4003773050490
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Puristusvoima vaikuttaa vain useaan asentoon säädettävissä olevaan, **uritettuun liukuniveleen**, joten esine ei luiskahda eivätkä ruuvit kulu. Suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Kiinnittyy itsestään ruuveihin ja muttereihin. Uritetut, hammastetut tartuntaleuat, induktiokarkaistut.

Pihdit kromattu, muovipäällysteiset kahvat.

#### Standardi:

#### DIN ISO 8976

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Avautuma kuusikulmaa varten: 14 mm

Avautuma (putken paksuus): 11/16 tuuma

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	125 mm
Avautuma (putken paksuus)	11/16 tuuma
Avautuma kuusikulmaa varten	14 mm
Kahva	muovipinnoite
Pinta	kromattu
Standardi	DIN ISO 8976
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

kipinöimätön	ei
Itsekiristys	kyllä
Puristumisenesto	kyllä
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit

---

## Tarvikkeet

Elektroniikka-asentajan työkalusarja, 118-osainen ilman laukku	680405
Elektroniikka-asentajan työkalusarja, 118-osainen alumiininen työkalulaukku	680400