

Garant**Jakoavainpää, tyyppi-aukeama: 2-41 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657850 2-41
GTIN	4045197596161
Tuoteluokka	61E

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa. Erittäin monipuolinen käyttö säädettävän aukonleveyden ansiosta.

Huom:

Momenttiavaimen pistomitta on korjattava (muuttunut säätöarvo).

Etu:

Kun aukon leveyttä muutetaan, **ei pistomittaa tarvitse mukauttaa.**

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Tekninen kuvaus

Leveys b	88,6 mm
Vaihtovarsi	14×18 mm
Korkeus h	20,4 mm
Leukaväli	1/4 – 1.1/2 tuuma
Leukaväli	7 - 41 mm
Pistomitta S	85,4 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Tuotetyyppi	Kiintoavainpää