



Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu, Kokonaispituus: 400mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	705800 400
GTIN	4003773005636
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojuus, joka estää käden puristuksiin jäämisen.

Lukitusuritetut, hammastetut ja kiinnitarttuvat tartuntaleuat.

Pihdit mustatut, pää kiillotettu. **Hienosäätö siirtoloveuksen ansiosta** jousitettua painiketta painamalla.

Muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

Erikoistarvike:

Suojaleuat nro 705805 koko 180-300.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	400 mm
Hienosäätölovien lkm	27
Avautuma (putken paksuus)	3.1/2 tuuma
Avautuma kuusikulmaa varten	95 mm
Kahva	muovipinnoite
Valmistajamerkintä	Cobra
Pinta	mustatut, pää kiillotettu
Standardi	DIN ISO 8976

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
kipinöimätön	ei
Pika-asetus	ei
Itsekiristys	kyllä
Puristumisenesto	kyllä
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit

Tarvikkeet

Varaosasarja Tyyppi 400	705920 400
-------------------------	------------