



Kiintoavainpää, tyyppi-Avainkoko: 1-18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657800 1-18
GTIN	4018754033904
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Tekninen kuvaus

Vaihtovarsi	9×12 mm
Leveys b	42 mm
Avainkoko	18 mm
Korkeus h	9 mm
Sarja	731/10
Pistomitta S	20 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)
Tuotetyyppi	Kiintoavainpää