

Garant**Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 0****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148200 0
GTIN	4045197923929
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Suureen kuormitukseen ja **täsmälliseen käyttöön**. Kaikki mitat **laadukkaassa, taotussa teräsrunghossa**, integroitu kiinteä leuka. **Pyörölibelli** suoraa asettamista varten.

Standardi: DIN 1814

Leukaväli □: 2 - 5 mm

käsikierretapille DIN 352: M1–M8

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Kokonaispituus: 125 mm

Tekninen kuvaus

käsikierretapille DIN 352	M1–M8
Leukaväli □	2 - 5 mm
Kokonaispituus	125 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierrelleuka