

Garant**Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148200 4
GTIN	4045197923974
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Suureen kuormitukseen ja **täsmälliseen käyttöön**. Kaikki mitat **laadukkaassa, taotussa teräsrunghossa**, integroitu kiinteä leuka. **Pyörölibelli** suoraa asettamista varten.

Standardi: DIN 1814

Leukaväli □: 5,5 - 16 mm

käsikierretapille DIN 352: M9 – M27

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206: 7 - 20 mm

Kokonaispituus: 480 mm

Tekninen kuvaus

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	7 - 20 mm
Kokonaispituus	480 mm
käsikierretapille DIN 352	M9 – M27
Leukaväli □	5,5 - 16 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka