

Garant**Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148200 2
GTIN	4045197923950
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Suureen kuormitukseen ja **täsmälliseen käyttöön**. Kaikki mitat **laadukkaassa, taotussa teräsrungossa**, integroitu kiinteä leuka. **Pyörölibelli** suoraa asettamista varten.

Standardi: DIN 1814

Leukaväli □: 3 - 9 mm

käsikierretapille DIN 352: M4 – M12

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206: 5 - 10 mm

Kokonaispituus: 265 mm

Tekninen kuvaus

Leukaväli □	3 - 9 mm
Kokonaispituus	265 mm
käsikierretapille DIN 352	M4 – M12
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	5 - 10 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka