

Garant**Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148200 5
GTIN	4045197923981
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Suureen kuormitukseen ja **täsmälliseen käyttöön**. Kaikki mitat **laadukkaassa, taotussa teräsrunghossa**, integroitu kiinteä leuka. **Pyörölibelli** suoraa asettamista varten.

Standardi: DIN 1814

Leukaväli □: 7 - 20 mm

käsikierretapille DIN 352: M12 – M33

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206: 9 - 26 mm

Kokonaispituus: 700 mm

Tekninen kuvaus

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	9 - 26 mm
Leukaväli □	7 - 20 mm
käsikierretapille DIN 352	M12 – M33
Kokonaispituus	700 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierrelleuka