

**Garant****Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148200 6
GTIN	4045197923998
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

**Suureen** kuormitukseen ja **täsmälliseen käyttöön**. Kaikki mitat **laadukkaassa, taotussa teräsrunossa**, integroitu kiinteä leuka. **Pyörölibelli** suoraa asettamista varten.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	1000 mm
käsikierretapille DIN 352	M16 – M42
Leukaväli □	9 - 24 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	11 - 32 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka