

**Garant****Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148200 3
GTIN	4045197923967
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

**Suureen** kuormitukseen ja **täsmälliseen käyttöön**. Kaikki mitat **laadukkaassa, taotussa teräsrunghossa**, integroitu kiinteä leuka. **Pyörölibelli** suoraa asettamista varten.

Standardi: DIN 1814

Leukaväli □: 4,9 - 12 mm

käsikierretapille DIN 352: M5 - M20

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206: 6,5 - 15 mm

Kokonaispituus: 370 mm

**Tekninen kuvaus**

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	6,5 - 15 mm
Leukaväli □	4,9 - 12 mm
käsikierretapille DIN 352	M5 - M20
Kokonaispituus	370 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka