

Garant**Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148200 7
GTIN	4045197924209
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Suureen kuormitukseen ja **täsmälliseen käyttöön**. Kaikki mitat **laadukkaassa, taotussa teräsrunghossa**, integroitu kiinteä leuka. **Pyörölibelli** suoraa asettamista varten.

Tekninen kuvaus

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	20 - 45 mm
käsikierretapille DIN 352	M25 – M58
Kokonaispituus	1258 mm
Leukaväli □	14,5 - 36 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka