

**Garant****Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148200 1
GTIN	4045197923936
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

**Suureen** kuormitukseen ja **täsmälliseen käyttöön**. Kaikki mitat **laadukkaassa, taotussa teräsrunghossa**, integroitu kiinteä leuka. **Pyörölibelli** suoraa asettamista varten.

Standardi: DIN 1814

Leukaväli □: 2 - 6,3 mm

käsikierretapille DIN 352: M1 – M10

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Kokonaispituus: 175 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	175 mm
käsikierretapille DIN 352	M1 – M10
Leukaväli □	2 - 6,3 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka