



## Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue kova, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 2/25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	675330 2/25
GTIN	4013288013552
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vääntöalue, **kova**. Soveltuu erityisesti pehmeille materiaaleille (esim. puuhun ja muoviin).

**Käyttö:**

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

**Standardi:**

DIN ISO 1173.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiinierikoisseosta – **sitkeänkova**.

### Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	2
Kokonaispituus	25 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	851/1 TH PH
Standardi	DIN ISO 1173
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

