



Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Hex-Plus-profiili jaloteräs Stainless, Kuusikulma: 3mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 675494 3 |
| GTIN | 4013288111227 |
| Tuoteluokka | 63H |

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vääntöalue, pienemmille huippuvoimille ruuvatessa. Ruostumatonta jaloterästä, sitkeänkovaalipaine-kylmäkarkaisun ansiosta.

Käyttö:

Kuusiokoloruuveille DIN 7426 / DIN ISO 2351-3.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Ruostumatonta jaloterästä.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|-------------------|
| Kokonaispituus | 25 mm |
| Kuusikulma | 3 mm |
| Bit-kuusiovarsi | C 6,3 |
| Valmistajamerkintä | 3840/1 TS |
| Raaka-aine | INOX |
| Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin |
| Tuotetyyppi | Kärkityökalu |

