

**Vesipumppupihdit, tiheä siirtoloveus, mustat, Kokonaispituus: 180 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	706000 180
GTIN	4045197439536
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. **Hienosäätö siirtoloveuksen ansiosta** jousitettua painiketta painamalla. Lukitusuritetut, hammastetut ja kiinnitarttuvat tartuntaleuat. Pinta mangaanifosfatoitu, leuat kiillotetut. Ergonomisesti muotoillut kahvat, joissa liukumista estävä muovipäällyste.

Standardi:**DIN ISO 8976****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Avautuma kuusikulmaa varten: 28 mm

Avautuma (putken paksuus): 1 tuuma

Hienosäätölovien lkm: 10

Tekninen kuvaus

Hienosäätölovien lkm	10
Kokonaispituus	180 mm
Avautuma (putken paksuus)	1 tuuma
Avautuma kuusikulmaa varten	28 mm
Pinta	mangaanifosfatoitu, leuat kiillotetut
Standardi	DIN ISO 8976
Leukojen malli	lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat

Kahva	liukumaton muovipinnoite
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä, muottiintaottu
kipinöimätön	ei
Räikän hienosäätömahdollisuus	kyllä
Itsekiristys	kyllä
Puristumisenesto	kyllä