

**Kaksipäinen kiintoavain,kipinöimätön, Avainkoko: 22X24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	759710 22X24
GTIN	7630027401837
Tuoteluokka	76E

**Kuvaus****Malli:**

Eriytinen Ampco-seos, syöpymätön ja magnetoitumaton.

**Standardi:**

**DIN 895**

**Raaka-aine:**

Alumiinipronssi

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko <sub>1</sub>	22 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	24 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	220 mm
Standardi	DIN 895
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	Alumiinipronssi
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

