



Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Hex-Plus-profiili jaloteräs Stainless, Kuusikulma: 4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	675494 4
GTIN	4013288111234
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytKentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vääntöalue, pienemmille huippuvoimille ruuvatessa. Ruostumatonta jaloterästä, sitkeänkovaalipaine-kylmäkarkaisun ansiosta.

Käyttö:

Kuusiokoloruuveille DIN 7426 / DIN ISO 2351-3.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Ruostumatonta jaloterästä.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	25 mm
Kuusikulma	4 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	3840/1 TS
Raaka-aine	INOX
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

