



Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue kova, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 2/25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	675380 2/25
GTIN	4013288014757
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vääntöalue, **kova**. Soveltuu erityisesti pehmeille materiaaleille (esim. puuhun ja muoviin).

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta – **sitkeänkova**.

Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	2
Kokonaispituus	25 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	855/1 TH PZ
Standardi	DIN ISO 1173
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

