



## Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Hex-Plus-profiili jaloteräs Stainless, Kuusikulma: 5mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 675494 5      |
| GTIN         | 4013288111241 |
| Tuoteluokka  | 63H           |

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vääntöalue, pienemmille huippuvoimille ruuvatessa. Ruostumatonta jaloterästä, sitkeänkovaalipaine-kylmäkarkaisun ansiosta.

**Käyttö:**

Kuusiokoloruuveille DIN 7426 / DIN ISO 2351-3.

**Standardi:**

DIN ISO 1173.

**Raaka-aine:**

Ruostumatonta jaloterästä.

### Tekninen kuvaus

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Kuusikulma         | 5 mm              |
| Kokonaispituus     | 25 mm             |
| Bit-kuusiovarsi    | C 6,3             |
| Valmistajamerkintä | 3840/1 TS         |
| Raaka-aine         | INOX              |
| Irrotusprofiili    | kuusiokoloväännin |
| Tuotetyyppi        | Kärkityökalu      |

