



Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Jaloteräs Stainless, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 3/25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	675490 3/25
GTIN	4013288111005
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vääntöalue, pienemmille huippuvoimille ruuvatessa. Ruostumatonta jaloterästä, sitkeänkovaalipaine-kylmäkarkaisun ansiosta.

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Ruostumatonta jaloterästä.

Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	3
Kokonaispituus	25 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	3851/1 TS PH
Standardi	DIN ISO 1173
Raaka-aine	INOX
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille

Tuotetyyppi

Kärkityökalu