



## Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Hex-Plus-profiili jaloteräs Stainless, Kuusikulma: 6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	675494 6
GTIN	4013288111258
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytKentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vääntöalue, pienemmille huippuvoimille ruuvatessa. Ruostumatonta jaloterästä, sitkeänkovaalipaine-kylmäkarkaisun ansiosta.

**Käyttö:**

Kuusiokoloruuveille DIN 7426 / DIN ISO 2351-3.

**Standardi:**

DIN ISO 1173.

**Raaka-aine:**

Ruostumatonta jaloterästä.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	25 mm
Kuusikulma	6 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	3840/1 TS
Raaka-aine	INOX
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

