



## Kiintolenkkiavain, kipinöimätön, Avainkoko: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	759715 10
GTIN	7630027400267
Tuoteluokka	76E

### Kuvaus

**Malli:**

Erityinen Ampco-seos, syöpymätön ja magnetoitumaton.

**Standardi:**

**DIN 3113**

**Raaka-aine:**

Alumiinipronssi

### Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	175 mm
Avainkoko	10 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3113
Raaka-aine	Alumiinipronssi
Tuotetyyppi	Ruuviaivain