



Vesipumppupihdit Cobra®, kromattu, kahvankuoret, Kokonaispituus: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	705950 250
GTIN	4003773005681
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristukseen jäämisen.

Lukitusuritettut, hammastetut ja kiinnitarttuvat tartuntaleuat.

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret. **Hienosäätö siirtoloveuksen ansiosta** jousitettua painiketta painamalla.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

Erikoistarvike:

Suojaleuat nro 705805 koko 180-300.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	250 mm
Hienosäätölovien lkm	25
Avautuma (putken paksuus)	2 tuuma
Avautuma kuusikulmaa varten	46 mm
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistajamerkintä	Cobra
Pinta	kromattu
Standardi	DIN ISO 8976

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
kipinöimätön	ei
Pika-asetus	ei
Itsekiristys	kyllä
Puristumisenesto	kyllä
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit

Tarvikkeet

Varaosasarja Tyyppi 250	705920 250
-------------------------	------------