



Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 BiTorsion, timanttipinnoitettu, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 3/25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	675510 3/25
GTIN	4013288033994
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

BiTorsion-malli, jossa pehmeämpi vääntöalue vaimentaa huippukuormia, mikä pidentää terien käyttöikää. Toimii erittäin hyvin BiTorsion-pikavaihtopitimen nro 675030 kanssa.

Profiilin timanttipinnoitus – pienet heittovoimat, vähäinen kulutus ja pidentynyt käyttöikä.

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta – **sitkeänkova**.

Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	3
Kokonaispituus	25 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	851/1 BDC PH
Standardi	DIN ISO 1173
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille

Tuotetyyppi

Kärkityökalu