




## Bit-teränpidin-vaihtotyökalu, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	657930 1
GTIN	4018754103911
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitanta = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

#### Käyttö:

Kärkien kiinnittämiseksi normin DIN ISO 1173 C 8 mukaiseen 6-kulmaiseen varteeseen (5/16 tuumaa).

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

#### Käyttötiedot:

##### Piirustuksen ja kaavan selite:

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$L_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

$L$  = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

#### Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

#### Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia! Avainpäiden kuormitettavuutta on rajoitettu avaimen leveyden mukaan eikä se voi olla pienempi kuin momenttiavaimen kapasiteetti.

Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Leveys b: 16 mm

Korkeus h: 12,5 mm

Pistomitta S: 17,5 mm

Vaihtovarsi: 9×12 mm

## Tekninen kuvaus

Leveys b	16 mm
Korkeus h	12,5 mm
Pistomitan korjaus välttämätön	ei
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Teränpidike	5/16 tuuma
Vaihtovarsi	9×12 mm
Sarja	736
Pistomitta S	17,5 mm
Raaka-aine	kromiterässeosta
työkalu, jossa räikkätoiminto	ei
Tuotetyyppi	Bit-teränpidin-vaihtotyökalu