




## Bit-teränpidin-vaihtotyökalu, Tyyppi: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	657930 2
GTIN	4018754103928
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitanta = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

**Käyttö:**

Kärkien kiinnittämiseksi normin DIN ISO 1173 C 8 mukaiseen 6-kulmaiseen varteen (5/16 tuumaa).

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

**Käyttötiedot:****Piirustuksen ja kaavan selite:**

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$L_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

$L$  = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

**Sopii:**

Momenttiavain, nelikulmapitimet

**Huomautus:**

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia! Avainpäiden kuormitettavuutta on rajoitettu avaimen leveyden mukaan eikä se voi olla pienempi kuin momenttiavaimen kapasiteetti.

Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Leveys b: 16 mm

Korkeus h: 12,5 mm

Pistomitta S: 25 mm

Vaihtovarsi: 14×18 mm

## Tekninen kuvaus

Vaihtovarsi	14×18 mm
Korkeus h	12,5 mm
Leveys b	16 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Teränpidike	5/16 tuuma
Sarja	736/40
Pistomitta S	25 mm
Raaka-aine	kromiterässeosta
työkalu, jossa räikkätoiminto	ei
Tuotetyyppi	Bit-teränpidin-vaihtotyökalu