



Sähköinen vääntömomenttiruuvain, Suurin kiristysmomentti: 50cNm



Tilaustiedot

Tilausnumero	659050 50
GTIN	4045197503862
Tuoteluokka	62E

Kuvaus

Malli:

Erittäin monipolinen momenttiruuvinväännin, jossa on 2K-kahva, isolla näyttö ja nopeasti vaihdettava kärkien liitännäsvärsi. Kun säädetty asetusarvo saavutetaan, momenttiruuvinväännin antaa näkyvän tai kuuluvan signaalin. Korkeimman arvon näytön ja mukana liikkuvan näytön ansiosta on käytettävissä kaksi toimintatapaa. Tallentaa enintään 50 arvoa.

Mittayksiköt: cNm, lbf·in, kgf·cm

Käyttö:

Vääntömomentin seuranta – valvottu ruuvien kiristys yksittäisruuvauksissa tai pienissä sarjoissa.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Näyttötarkkuus	0,1 cNm
Paino	200 g
Suurin kiristysmomentti	50 cNm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	± 2 %
Vääntömomenttialue	10 - 50 cNm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Irrotussignaali	optinen
Irrotussignaali	akustinen

Liitântämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Lukema valittavissa	cNm
Lukema valittavissa	lbfm
Lukema valittavissa	kgfcm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Laukaisuperiaate	Sähkömekaaninen laukaisu
Palaute	osoittava
Laukaisuarvon asetus	digitaalinen, säädettävä
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Kokonaispituus L	203 mm
Näyttö	digitaalinen
Kalibrointi	O3
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Bit-teräistukka	F 6,3
Standardi	DIN EN ISO 6789
Tiedot tallennettavissa	kyllä
mittaustekniikka	elektroninen
Paristotyyppi	LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

Palvelut

KalibrointiVääntömomenttiruuvain, molemmipuoleinen
Suurin kiristysmomentti 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

Tarvikkeet

Coin-Driver, lyhyt Terän pituus 45 mm

664311 45

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3

081551 LR3

Coin-Driver Terän pituus 45 mm	664310 45
Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Paristokotelon kansi Tyyppi 1	655346 1