



BIT-räikkä-kiintoavainpää, Teränpidike: 1/4tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	657940 1/4
GTIN	4018754140794
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitanta = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Räikkää voi pyörittää molempiin suuntiin.

Käyttö:

Kärkien kiinnittämiseen DIN ISO 1173 -standardin mukaiseen 6-kulmaiseen varteeseen, C 6,3 ja E 6,3 (1/4 tuumaa).

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia! Avainpäiden kuormitettavuutta on rajoitettu avaimen leveyden mukaan eikä se voi olla pienempi kuin momenttiavaimen kapasiteetti.

Tekninen kuvaus

Teränpidike	1/4 tuuma
Leveys b	22 mm
Korkeus h	13,6 mm
Vaihtovarsi	9×12 mm
Kestokuormitus	40 Nm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Hammasluku	22
Sarja	725B
Pistomitta S	17,5 mm
Raaka-aine	kromiterässeosta
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
työkalu, jossa räikkätoiminto	kyllä
Tuotetyyppi	BIT-räikkä-kiintoavainpää