




## Open-Ring -avainpää, tyyppi-Avainkoko: 1-14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	657910 1-14
GTIN	4018754034390
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

#### Käyttötiedot:

##### Piirustuksen ja kaavan selite:

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$l_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

$L$  = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

#### Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

#### Huomautus:

Avainpäiden kuormitettavuutta on rajoitettu avaimen leveyden mukaan eikä se voi olla pienempi kuin momenttiavaimen kapasiteetti.

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

## Tekninen kuvaus

Vaihtovarsi	9×12 mm
Avainkoko	14 mm
Leveys b	27 mm
Korkeus h	13 mm
Sarja	733/10
Pistomitta S	17,5 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Raaka-aine	kromiteräseosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)
Räikkätoiminto	ei
Tuotetyyppi	Lenkkiavainpää