



## Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 BiTorsion, timanttipinnoitettu, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 2/25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	675530 2/25
GTIN	4013288191649
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

**BiTorsion**-malli, jossa pehmeämpi vääntöalue vaimentaa huippukuormia, mikä pidentää terien käyttöikää. Toimii erittäin hyvin BiTorsion-pikavaihtopitimen nro 675030 kanssa.

Profiilin timanttipinnoitus – pienet heittovoimat, vähäinen kulutus ja pidentynyt käyttöikä.

**Käyttö:**

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

**Standardi:**

DIN ISO 1173.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiinierikoisseosta – **sitkeänkova**.

### Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	2
Kokonaispituus	25 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	855/1 BDC PZ
Standardi	DIN ISO 1173
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta

Tuotetyyppi

Kärkityökalu