



Jyrsimen kiinnitysruuvi läpiporattu, DIN 6367, Tuurnan Ø:lle: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	309861 22
GTIN	4250122681588
Tuoteluokka	30N

Kuvaus

Käyttö:

Jyrsimien kiinnitykseen.
Jäähdytysnesteen luovutus sivuaukoista.

Huomautus:

Yhteensopivuus:

- Liitäntä HSK, PSC.
- Liitäntä SK ja BT, vain liittimellä ADB.

Tekninen kuvaus

Pään paksuus	7 mm
Tuurnan Ø:lle	22 mm
Pään Ø	28 mm
Kierrepituus	18 mm
kierre M	M10
Standardi	DIN 6367

Tuotetyyppi

Kiinnitysruuvi