



## Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 BiTorsion, timanttipinnoitettu, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 3/25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	675530 3/25
GTIN	4013288034021
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

**BiTorsion**-malli, jossa pehmeämpi vääntöalue vaimentaa huippukuormia, mikä pidentää terien käyttöikää. Toimii erittäin hyvin BiTorsion-pikavaihtopitimen nro 675030 kanssa.

Profiilin timanttipinnoitus – pienet heittovoimat, vähäinen kulutus ja pidentynyt käyttöikä.

#### Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

#### Standardi:

DIN ISO 1173.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta – **sitkeänkova**.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	25 mm
Ristikantakoko	3
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	855/1 BDC PZ
Standardi	DIN ISO 1173
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta

Tuotetyyppi

Kärkityökalu