



LED-työvalo, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	081415 2
GTIN	4260131238086
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat, himmennettävät, pitkäikäiset ja tukevat työvalaisimet, joissa **joustovarsi** ja **vahva magneettijalka**. Liitäntä 24 V:n teholähteeseen tai 24 V:n koneohjaukseen. Erittäin tehokas LED-valaisin alumiinikotelossa, kylmänvalkoinen n.5500 kelviniä. Pistevalaisin kohdevalaisuun.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 250 V:n verkkolaitteen.

Huomautus:

Sopivat pöytäliittimet ja magneettipitimet löytyvät numeroista 081418/081419.

Tekninen kuvaus

Paino	760 g
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 65

Lamppu	LED
kiinnitystapa	Magneettijalka
Valovirta	200 lm
Magneettijalan Ø	66 mm
valoteho	2 W
Nimellisjännite	250 V
Väriämpötila	5500 K
ATEX-vyöhyke	ei
Kokonaiskorkeus	600 mm
Väriämpötila	Kylmä valkoinen
Valaisinpään Ø	28 mm
Tuotetyyppi	Pöytävalaisin / työpistevalaisin

Tarvikkeet

Pöytälukitus Asennuslevyn Ø ylhäällä 95 mm	081418 95
Magneettipidin Asennuslevyn Ø ylhäällä 95 mm	081419 95