



## LED-työvalo, Tyyppi: 8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081415 8
GTIN	4260131238079
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

Tehokkaat, himmennettävät, pitkäikäiset ja tukevat työvalaisimet, joissa **joustovarsi** ja **vahva magneettijalka**. Liitäntä 24 V:n teholähteeseen tai 24 V:n koneohjaukseen. Erittäin tehokas LED-valaisin alumiinikotelossa, kylmänvalkoinen n.5500 kelviniä. Leveä valokeila 120°, tasainen valaisu.

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 250 V:n verkkolaitteen.

#### Huomautus:

Sopivat pöytäliittimet ja magneettipitimet löytyvät numeroista 081418/081419.

### Tekninen kuvaus

Paino	1600 g
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Lamppu	LED
Magneettijalan Ø	88 mm
kiinnitystapa	Magneettijalka
Valovirta	900 lm
IP-suojaluokka	IP 65
valoteho	9 W
Nimellisjännite	250 V
Väriämpötila	5500 K
Heijastuskulma	120 astetta
ATEX-vyöhyke	ei
Kokonaiskorkeus	850 mm
Väriämpötila	Kylmä valkoinen
Valaisinpään leveys	50 mm
Valaisinpään syvyys	175 mm
Valaisinpään korkeus	25 mm
Tuotetyyppi	Pöytävalaisin / työpistevalaisin

## Tarvikkeet

Magneettipidin Asennuslevyn Ø ylhäällä 95 mm	081419 95
Pöytälukitus Asennuslevyn Ø ylhäällä 95 mm	081418 95