



## Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 BiTorsion, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 2/25mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 675540 2/25   |
| GTIN         | 4013288191656 |
| Tuoteluokka  | 63H           |

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

**BiTorsion**-malli, jossa pehmeämpi vääntöalue vaimentaa huippukuormia, mikä pidentää terien käyttöikää. Toimii erittäin hyvin BiTorsion-pikavaihtopitimen nro 675030 kanssa.

**Käyttö:**

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

**Standardi:**

DIN ISO 1173.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiinierikoisseosta – **sitkeänkova**.

### Tekninen kuvaus

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Ristikantakoko     | 2                    |
| Kokonaispituus     | 25 mm                |
| Bit-kuusiovarsi    | C 6,3                |
| Valmistajamerkintä | 855/1 BTZ PZ         |
| Standardi          | DIN ISO 1173         |
| Irrotusprofiili    | Pozidriv-ruuvitaltta |
| Tuotetyyppi        | Kärkityökalu         |

