



Pyörökärkipihdit, kromatut VDE-eristetyt, Kokonaispituus: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	710700 160
GTIN	4003773033790
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Lyhyet, lujat (pyöreät) leuat. Leuat sisäpuolelta sileät.

Pihdit kromatut, kahvoissa monikomponenttikuoret, **eristetty 1000 V:iin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Leuan pituus	30 mm
Kitamuoto	pyöreä
Standardi	DIN ISO 5745
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leukojen malli	sisäpuoli tasainen
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
pihtien pinta	kromattu

Tuotetyyppi

Pyöröpihdit