



Pyöröpihdit, kromatut, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	710800 160
GTIN	4003773042907
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Lyhyet, lujat (pyöreät) leuat. Leuat sisäpuolelta sileät.
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Leuan pituus	30 mm
Kitamuoto	pyöreä
Standardi	DIN ISO 5745
Leukojen malli	sisäpuoli tasainen
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
pihtien pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Pyöröpihdit

