



Bits-teräsarja 61 osaa, Tyyppi: KPS



Tilastiedot

Tilausnumero	675800 KPS
GTIN	4013288024756
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu; 1 pikaliitântävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675200 7 kpl koko 1/25; 15 kpl koko 2/25; 3 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675220 7 kpl koko 1/25; 15 kpl koko 2/25; 3 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 5 kpl koot 1,0x5,5; 1,2x6,5

Pikaliitântävarsi: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Osien määrä	61

Tuotetyyppi

Kärkityökalu

Tarvikkeet

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm

675200 1/25

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm

675200 3/25

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm

675220 2/25

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm

675220 1/25

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm

675220 3/25

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm

675200 2/25