

Erdi**Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat hyvin pienet, oikealeikkuinen,
Kokonaispituus: 180mm**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 764050 180 |
| GTIN | 4010220031308 |
| Tuoteluokka | 73X |

Kuvaus

Malli:

Leikkuripää muottiintaottu, terät induktiokarkaistut. Kaksinkertainen vipuvälitys ja integroitu aukaisujousi. Kahvat niklattua teräslevyä. 2-osainen kahva, jossa käsille mukavan tuntuinen, pitävä pehmopäällinen.

Leikkuripää S-jaloterästä (HRC 60 – 62), **25 % pienempi voimantarve.**

Lastuamisteho: Peltilevyt enint. 1,2 mm, V2A-peltilevyt enint. 1,0 mm.

Käyttö:

Yhtäjaksoisiin suoriin leikkauksiin ja muotoiluleikkauksiin.

Pienimmillekin säteille ja vaikeapääsyisille paikoille.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|-----------------|
| Terien pituus | 20 mm |
| Kokonaispituus | 180 mm |
| Käyttötapa | oikealeikkuinen |
| Tuotetyyppi | Sakset |